

Garant

Fresa per spallamenti a 90° esecuzione lunga, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 32/3mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215710 32/3
GTIN	4045197410597
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Frese per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D _c	32 mm
Sporgenza totale L ₁	50 mm
Ø Codolo D _s h ₆	32 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	250 mm
Set di viti per inserti	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Inserto adatto	AP.. 16..
Numero taglienti Z	3
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente

Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0
Set di viti per inserti 10 pezzi	219812
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP