

Garant**APFT 160408 PDTR, HB7720, Modello: ST1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215744 ST1400
GTIN	4045197411020
Classe articolo	21A

Descrizione**Nota:**

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Spessore inserti: 4,76 mm

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,14 mm

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Avanzamento f_z per dente	0,14 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	APFT 160408 PDTR
Tipo	HB7720
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	4,76 mm

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
GG(G)	idoneo	140 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		