

Garant**APKT 16..04 PDFR, HU7710, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215724 ALU
GTIN	4045197410924
Classe articolo	21A

Descrizione**Nota:**

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Spessore inserti: 5,05 mm

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,18 mm

Descrizione tecnica

Portautensile adatto	AP..1604
Avanzamento f_z per dente	0,18 mm
Modello	Alluminio
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	APKT 16..04 PDFR
Tipo	HU7710
Materiale da taglio	HM

Spessore inserti	5,05 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	700 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	350 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		