

Garant**APMX 16..08 PDER, HB7635, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215748 INOX
GTIN	4045197411044
Classe articolo	21A

Descrizione**Nota:**

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Descrizione tecnica

Portautensile adatto	AP..1604
Avanzamento f_z per dente	0,15 mm
Modello	INOX
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	APMX 16..08 PDER
Tipo	HB7635
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	5,76 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	700 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	350 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	230 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	230 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	120 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	35 m/min	S
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		