

**Garant**
**Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 52/5mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215715 52/5
GTIN	4045197410627
Classe articolo	210

## Descrizione

### Esecuzione:

Frese per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare.

### Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

## Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	52 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	40 mm
Inserto adatto	AP.. 16..
Numero taglienti Z	5
Esecuzione del codolo	a manicotto

Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219812
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0