


**Fresa per spallamenti a 90° 5720VZ16, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
42/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	220803 42/3
GTIN	2050002058262
Classe articolo	28R

Descrizione**Esecuzione:**

I corpi fresa con codolo cilindrico sono equilibrati con $G = 6,3$ a 30000 g/min. Le frese a manicotto e le frese con interfaccia modulare vanno equilibrate insieme all'attacco prima della lavorazione a velocità elevate. La struttura permette il montaggio di tutti gli inserti a raggio fino a $r_e=6,0$ mm, senza modifica del supporto e senza correzione della lunghezza.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	45 mm
Vite inserto	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Ø Tagliente D_c	42 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	16 mm
Inserto adatto	ZD.. 16M5
Numero taglienti Z	3

Angolo rampa α_{\max} .	4,4 grado
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$.	82 mm
Lunghezza rampa L per α_{\max} .	32,5 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min}$.	68 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229900
-------------------	--------