

Garant

**Fresa a copiare 0° negativo, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z:
42/4mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212155 42/4
GTIN	4045197192875
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.

- **Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.**
- **Riposizionamento continuo in caso di usura del tagliente.**

Attenzione:

Con gli inserti con geometria positiva **non** utilizzare viti di sicurezza e rondelle elastiche.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP.**

$a_{p \max.} = 2,5 \text{ mm.}$

Descrizione tecnica

Ø D ₁ h6	17 mm
Set di viti di sicurezza	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₂	28,7 mm
Sede filettata M	M16
Set di viti per inserti	219805 (15IP; 3,8 Nm)

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	42 mm
Ø Tagliente D_c	42 mm
Ø D_3	30 mm
Insero adatto	RD..12T3
Numero taglienti Z	4
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\text{max.}}$	26,94 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{min.}}$	72 mm
Fresatura a interpolazione a_p	2,5 mm
Angolo rampa $\alpha_{\text{max.}}$	1,79 grado
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{max.}}$	82 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Fresa adatta per le forme di inserti	tonda
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	diversa
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Set di viti per inserti 10 pezzi	219807
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219805