

Garant
Fresa per spallamenti a 90°, codolo Weldon, Ø D / Zeff: 25/3mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215860 25/3
GTIN	4045197133298
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Notevole capacità di asportazione grazie all'impiego di 2 o 3 taglienti.

Uso:

Per contornare.

Nota:

Non impiegare per ramping e fresatura a tuffo circolare!

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	110 mm
Set di viti per inserti	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Inserto adatto	AP.. 1003
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	28 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3
Ø Tagliente D_c	25 mm
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Sporgenza totale L_1	52 mm
Numero di inserti	9
Esecuzione del codolo	codolo Weldon

Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219814
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2