

Garant**Maschio a macchina GARANT Vap Tap HSS-E Forma C,
esecuzione vaporizzata, M: M27****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	135805 M27
GTIN	4069515002356
Classe articolo	13V

Descrizione**Esecuzione:****Forma C** (imbocco a 2 – 3 spire).**Forma C** (imbocco a 2 – 3 spire).**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo ☐	16 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Ø Filettatura	27 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	81 mm
Numero taglienti Z	4
Passo della filettatura	3 mm
Ø Preforo	24 mm
Tipo di filettatura	M
Lunghezza complessiva L	160 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376

Scheda tecnica

Misura del filetto	M27
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde
Serie	Vap Tap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	18 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	18 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	15 m/min	N
Uni	idonea		
Olio	idonea		

Scheda tecnica

a umido max.

idonea