



Maschio a macchina GARANT Vap Tap HSS-E Forma E, esecuzione vaporizzata, M: M5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	135815 M5
GTIN	4069515002455
Classe articolo	13V

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap. Sicurezza dei processi, utilizzabile con un'ampia gamma di materiali. Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura per un'evacuazione dei trucioli migliore con filettature profonde. **Materiale da taglio HSS-E** ad alte prestazioni con un maggiore **contenuto di vanadio** per una migliore **resistenza all'usura**.

Superficie vaporizzata: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

Forma E (imbocco a 1,5 – 2 spire).

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	5 mm
Ø Preforo	4,2 mm
Misura del filetto	M5
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Profondità filettatura	15 mm
Norma	DIN 371
Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	4,9 mm
Numero taglienti Z	2
Tipo di filettatura	M
Ø Codolo D _s	6 mm

Scheda tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	2
Lunghezza complessiva L	70 mm
Passo della filettatura	0,8 mm
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	E
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde
Serie	Vap Tap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	18 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	18 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	15 m/min	N

Scheda tecnica

Uni	idonea
Olio	idonea
a umido max.	idonea