

Garant
Fresa per spallamenti a 90°, codolo Weldon, Ø D / Zeff: 32/2mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215860 32/2
GTIN	4045197133304
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Notevole capacità di asportazione grazie all'impiego di 2 o 3 taglienti.

Uso:

Per contornare.

Nota:

Non impiegare per ramping e fresatura a tuffo circolare!

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	54 mm
Ø Tagliente D_c	32 mm
Set di viti per inserti	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	114 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	2
Inserto adatto	AP.. 1003
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	38 mm
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Numero di inserti	8

Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Set di viti per inserti 10 pezzi	219814