

Garant
APMT 100305 TR, HB7515, Modello: ST1400


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215879 ST1400
GTIN	4045197554475
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.

Per $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max.} = 4,8$ mm.

Spessore inserti: 3,5 mm

Raggio di curvatura: 0,5 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,1 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,1 mm
Modello	ST1400
Raggio di curvatura	0,5 mm
Codice ISO Inserto	APMT 100305 TR
Tipo	HB7515

Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	3,5 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	440 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	310 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	260 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	250 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	210 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	210 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		