


CC. T 09T302, Tipo: CA525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260096 CA525
GTIN	4960664679003
Classe articolo	25E

Descrizione

CC. T 09T302 CA525 Tipo: CA525

Rompitrucioli: HQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitrucioli	HQ
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Tipo	CA525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura