

Garant**Morsa a 5 assi Xpent, Modello: UNI1S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361100 UNI1S
GTIN	4069515003902
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

- **Ottima accessibilità e perfettamente simmetriche.**
- **Sistema di serraggio modulare flessibile.**
- **Tutte le superfici funzionali temprate e rettificate.**
- **Forza di serraggio fino a 40 kN con coppia di 90 Nm.**
- **Possibilità di posizionamento personalizzato di entrambi i moduli di serraggio sulla guida base.**
- **Campo di serraggio e range di regolazione variabili.**
- **Precisione di ripetibilità <0,01 mm.**
- **Inclusi fori 18M16 per sistema di serraggio sul punto zero con interasse da 200 mm.**

Uso:

Perfette per la vera e propria lavorazione su 5 lati.

Con ganasce diverse sia per il serraggio tradizionale con superfici lisce sia per il serraggio di pezzi grezzi.

Fornitura:

Guida base, mandrino, prolunga per mandrino, manovella / chiave maschio esagonale (per modello 1S), modulo di serraggio fisso, modulo di serraggio mobile. Ganasce riportate universali n. art. 361138.

Accessori speciali:

Moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110, ganasce intermedie n. art. 361111, guide base n. art. 361115, mandrino n. art. 361119, prolunghes per mandrino n. art. 361120, staffe di fissaggio n. art. 361165, chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 120, bussola n. art. 643329, fermapezzo n. art. 360094, ganasce riportate n. art. 361123 – 361138.

Nota:

Ganasce riportate adatte n. art. 361123 – 361137 e inserti di serraggio n. art. 361140 – 361151 non compresi nella fornitura. Per la situazione di serraggio S4 è necessaria un'ulteriore prolunga per mandrino n. art. 361120. Per una perfetta lubrificazione dell'utensile, si consiglia il grasso multiuso n. art. 083592 PLUS.

Descrizione tecnica

Peso	34 kg
Campo di serraggio S2	104 - 208 mm
Lunghezza L	454 mm
Altezza h	45 mm
Campo di serraggio S1	6 - 108 mm
Forza di serraggio fino a max.	40 kN
Altezza corpo base c	125,5 mm
Campo di serraggio S3	186 - 290 mm
Serie	Xpent
Prolunga grande per mandrino	100
C ₁	77,5 mm
Larghezza B	125 mm
Coppia massima	90 Nm
Codice a colori per accessori adatti	Xpent1-2
Dimensione apertura	5 mm
Dimensione apertura	10 mm
Larghezza scanalatura n H7	20 mm
Campo di serraggio S4	286 - 386 mm
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

361138 125

Ganasce riportate universali per XPENT Per larghezza
ganasce b 125 mm

Testa a innesto, tipo chiave a forchetta Modello 10

361139 10