



Portainseriti con bloccaggio Pro Eco PCLNR 95°, per inserti PC., destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250044 20/12
GTIN	4069515004008
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento mirato sul tagliente.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	125 mm
Misura inserto	12 mm
Dimensione codolo	20 mm
Norma	Norma interna
Ampiezza funzionale L ₄	31 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2020K12
Sottopiacchetta	259034 1
Leva	259016 1
Vite per leva	259019 1
Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Serie	Pro Eco

Scheda tecnica

Spina elastica	259045 1
Tipo di impiego	a destra
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/250044-20/12>