


**Portainseriti con bloccaggio Pro Eco PCLNL 95°, per inserti PC., sinistra**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250045 20/12  |
| GTIN            | 4069515004060 |
| Classe articolo | 22E           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Raffreddamento mirato sul tagliente.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

**Descrizione tecnica**

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Leva                                   | 259016 1        |
| Inserto adatto                         | CN.. 1204..     |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 26 mm           |
| Lunghezza complessiva L                | 125 mm          |
| Sottopiacchetta                        | 259034 1        |
| Codice ISO portautensile               | PCLNR/L 2020K12 |
| Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>     | 31 mm           |
| Dimensione codolo                      | 20 mm           |
| Misura inserto                         | 12 mm           |
| Norma                                  | Norma interna   |
| Serie                                  | Pro Eco         |
| Vite per leva                          | 259019 1        |

## Scheda tecnica

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Spina elastica                 | 259045 1                              |
| Tipo di impiego                | sinistra                              |
| Passaggio interno per LR       | sì                                    |
| Angolo di regolazione $\kappa$ | 95 grado                              |
| Applicazione                   | Tornitura in piano (sfacciatura)      |
| Applicazione                   | Tornitura in piano (sfacciatura)      |
| Tipo di prodotto               | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/250045-20/12>