

Garant**CC. T 060204, Tipo: HU7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260142 HU7310
GTIN	4045197667809
Classe articolo	21G

Descrizione

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	AM
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM

Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Insetto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura