



Attacco longitudinale BMT, BMT: WT150



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319885 WT150
GTIN	4069515004282
Classe articolo	32U

Descrizione

Esecuzione:

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificata. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.

Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.

- **Nakamura-Tome: NA55A, WT-150, WT-150 II, WT-250 II, WT-150 II (Capto Turret), WT-250, WTS-150, WTW-150, TW-10, TW-20 (16 ST), SC-150, SC-200, SC-200 II (12 ST), SC-250, Super NTJ, Super NTJX, Super NTM³, AS-200 (12 ST), AS-200 (15 ST), JX-200, 250, NTY³-150(V), 250, WY-150(V), 250**

Scheda tecnica

- **CMZ:** TTL / TX 52, 66, TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST), TA Z400, 640, 1100 (15 ST), TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST)
- **Muratec:** MT 1065EX (12x))
- **Eurotech:** TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST), TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST), TTL / TX 52, 66
- **Accuway:** UA-200 Y, UA-330 LY, UA-1500 T2Y2, UA-1500 T2Y

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.

Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell'acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.

Descrizione tecnica

h ₁	20 mm
L ₂	60 mm
L ₁	50 mm
h ₂	80 mm
b ₂	40 mm
x	65 mm
Tipo di prodotto	Portautensile