

**Attacco longitudinale BMT, BMT: 45****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319885 45
GTIN	4069515004251
Classe articolo	32U

Descrizione**Esecuzione:**

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.

Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.

- **DN SOLUTIONS (precedentemente DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Puma TT1300 SY/SYY; Lynx 220 M/LM; Lynx 220 LMS/LY/LSY**
- **EMCO: Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)**
- **Haas: ST-10/15Y (BMT45)**
- **Hwacheon: Cutex 180 MC/SMC/YMC/YSMC (16 ST); Hi-Tech 230 YSMC (20ST, BMT45)**

Scheda tecnica

- **Hyundai WIA: SE2200M/MS/LSY (BMT45)**
- **SMEC: NS 2000M/LM; PL 1600; 2000M**
- **Spinner: Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300; TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT45)**
- **Takisawa: TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)**
- **Victor: VTurn-NP16CM**

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell'acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.

Descrizione tecnica

x	65 mm
L ₁	58 mm
L ₂	58 mm
h ₂	75 mm
h ₁	20 mm
b ₂	62 mm
Tipo di prodotto	Portautensile