


CNMG 120404, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250210 CA6525
GTIN	4960664471348
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120404 CA6525 Tipo: CA6525
 Rompitrucioli: MS
 Profondità di taglio a_p : 0,7 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,35 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,7 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,35 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	MS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura