



Disco per troncatura Cubitron™ 3, extra sottile, Ø Disco: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563314 125
GTIN	4064035079574
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Mola di troncatura con **grana ceramica Cubitron™ 3 di forma precisa per INOX e acciaio**. Capacità di taglio e durata estremamente elevate.

Grana Cubitron™ II rielaborata e di forma precisa, con **struttura microcristallina migliorata maggiori prestazioni e una migliore sostenibilità**. Rispetto a Cubitron™ II, la velocità di taglio è aumentata fino al 10% e la durata è raddoppiata. Massima semplicità d'uso grazie al comportamento di taglio molto morbido e non affaticante.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima v_c di 80 m/s. Ideale per tagliare metallo, lamiere di carrozzeria/navi, tubi in acciaio legato, tubi di scarico, morsetti oppure elementi di fissaggio arrugginiti.

Per tagli della massima rapidità e senza sbavature con ridotto carico termico e linea di taglio comoda ed ergonomica.

Specifica:

A60S-BF

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20 % dello spessore del materiale da troncatura.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	125 mm
Descrizione della forma	esecuzione diritta
Per spessori materiale	3 - 5 mm
Larghezza disco	1 mm
Specifica	A60S-BF
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	Raggio grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	limitatamente adatta		

Scheda tecnica

CuZn	limitatamente adatta
Alluminio, CFRP	limitatamente adatta
a secco	idonea