




Portainseriti con bloccaggio Master Eco corto SVHCR 107,5°, per inserti SV.., destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261298 20/11
GTIN	4069515004541
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006 – 319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269023 1
Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	SVHCR/L 2020X11
Serie	Master Eco
Norma	Norma interna
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Lunghezza della testina L ₁	35 mm

Scheda tecnica

Lunghezza complessiva L	95 mm
Tipo di impiego	a destra
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 261298 20/11