



Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: WT100-92,5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319887 WT100-92,5
GTIN	4069515004718
Classe articolo	32U

Descrizione

Esecuzione:

Per raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.

- **Nakamura-Tome: NA44A; MX-100; NTJ-100; Super NTMX, MX-5**

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.

Scheda tecnica

Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell'acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.

Descrizione tecnica

L_3	31 mm
x	92,5 mm
L_1	55 mm
d_a	25 mm
h_1	80 mm
l_1	110 mm
Z	31 mm
L_2	40 mm
Tipo di prodotto	Portautensile