



Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: 65-72



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319887 65-72
GTIN	4069515004671
Classe articolo	32U

Descrizione

Esecuzione:

Per raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.

- **ACCUWAY: UT-300**
- **DMC: DL 35; DL 40**
- **DN SOLUTIONS (precedentemente DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; Puma 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M**

Scheda tecnica

- **ECOCA: MT-3; MT-4**
- **FOCUS CNC: FBL-300**
- **GANESH: ASL-15; ASL-78/105**
- **HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30**
- **HARDINGE: ELITE 65 M Ultra**
- **HEADMAN: T65**
- **HURCO: TMX10; TMX8**
- **HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230**
- **HYUNDAI WIA: L2100**
- **JOHNFORD: SL-60; SL-65**
- **LEADWELL: LTC-25**
- **LMW: LR30**
- **SMART: NL 2500; NL 3000**
- **SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000**
- **SPINNER: TC800**
- **Tongtai: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500**

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.

Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell'acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.

Descrizione tecnica

L ₂	70 mm
l ₁	105 mm
h ₁	95 mm
Z	64 mm
d _a	40 mm
x	72 mm
L ₃	51 mm
L ₁	73 mm
Tipo di prodotto	Portautensile