



Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: WT150



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319887 WT150
GTIN	4069515004695
Classe articolo	32U

Descrizione

Esecuzione:

Per raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificata. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.

- **Nakamura-Tome: NA55A; WT-150, WT-150 II, WT-250 II; WT-150 II (Capto Turret); WT-250; WTS-150, WTW-150; TW-10, TW-20 (16 ST); SC-150; SC-200; SC-200 II (12 ST); SC-250; Super NTJ; Super NTJX; Super NTM³; AS-200 (12 ST); AS-200 (15 ST); JX-200, 250; NTY³-150(V), 250, WY-150(V), 250**

Scheda tecnica

- **CMZ:** TTL / TX 52, 66; TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST); TA Z400, 640, 1100 (15 ST); TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST)
- **Muratec:** MT 1065EX (12×)
- **Eurotech:** TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST); TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST); TTL / TX 52, 66
- **Accuway:** UA-200 Y; UA-330 LY; UA-1500 T2Y2; UA-1500 T2Y

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.

Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell'acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.

Descrizione tecnica

l_1	100 mm
Z	40 mm
L_2	50 mm
L_1	60 mm
d_a	32 mm
x	75 mm
h_1	80 mm
L_3	40 mm
Tipo di prodotto	Portautensile