



Apparecchio per calettamento a caldo, Modello: ISG1200



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	354405 ISG1200
GTIN	085144000000
Classe articolo	35B

Descrizione

Esecuzione:

- Semplice inserimento dei parametri di calettamento tramite scansione di codici a barre.
- La tecnologia di induzione a risparmio energetico è sinonimo di lunga durata dell'apparecchio.
- Centratrice precisa dell'utensile.
- Ingombro ridotto e uso mobile.
- Massima forza di tenuta e resistenza duratura anche in ambienti oleosi.
- Gli apparecchi di calettamento ThermoGrip® sono da oltre 20 anni sinonimo di innovazione nella tecnica di calettamento.
- Campo di serraggio Ø 3 – 32 mm per tutti i mandrini portautensili a calettare T, TSF, TB (HSS Ø 6 - 16 mm / HM Ø 3 - 32 mm).
- Raffreddamento ad aria integrato (adattatore di raffreddamento opzionale).
- Lunghezza massima dell'utensile con HSK-A63 450 mm.
- Ideale per banco da lavoro.

Fornitura:

- 1 lettore di codici a barre
- Set di dispositivi di presa magnetici
- Catalogo di mandrini portautensili a calettare
- Guanti protettivi

Scheda tecnica

- **Anelli intercambiabili**
- **Manuale d'uso**

Accessori speciali:

Anelli intercambiabili n. art. 354241, portautensili n. art. 354225 – 354227.

Descrizione tecnica

Potenza	6,5 kW
Potenza allacciata	400V / 16A / 50Hz
Altezza	767 mm
Larghezza	315 mm
Tempo di raffreddamento	300 s
Peso	25 kg
Lunghezza	410 mm
Tipo di prodotto	Apparecchio per retrazione a caldo

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/354405-ISG1200>