

Garant**CC. T 09T302, Tipo: CB7010**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T302 CB7010 Tipo: CB7010

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 240 m/min
Impiego secondario	M
Raggio di curvatura	0,2 mm

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	70 - 180 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	SM
Tipo	CB7010
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura