



## Utensile portagodroni a fresare lavorazione cilindrica universale, Dimensione codolo: 10mm



### Dati di ordinazione

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Numero d'ordine | 290197 10 |
| GTIN            |           |
| Classe articolo | 29H       |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.**

Bussola di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Regolazione rapida dell'utensile tramite mandrino di regolazione.

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Modello per torni automatici a fantina mobile

### Descrizione tecnica

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Bussola in HM, disco, vite        | 299920 10             |
| Per larghezza godrone b           | 3 mm                  |
| Per Ø godrone d <sub>1</sub>      | 10 mm                 |
| Campo di impiego                  | 0 - 15 mm             |
| Per Ø foro godrone d <sub>2</sub> | 6 mm                  |
| Direzione di taglio               | a sinistra e a destra |
| Per il profilo zigrinato          | RAA 1×BL30°           |
| Per il profilo zigrinato          | RBL45° 1×BR15°        |
| Per il profilo zigrinato          | RBL30° 1×AA           |
| Per il profilo zigrinato          | RAA 1×BR30°           |

## Scheda tecnica

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Per il profilo zigrinato | RBR30° 1×AA           |
| Per il profilo zigrinato | RBR45° 1×BL15°        |
| Tipo di prodotto         | Utensile portagodroni |