



Utensile portagodroni a fresare lavorazione cilindrica universale, Dimensione codolo: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290198 10
GTIN	
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Bussola di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Regolazione rapida dell'utensile tramite mandrino di regolazione.

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Modello per torni automatici a fantina mobile

Descrizione tecnica

Per Ø godrone d_1	15 mm
Bussola in HM, disco, vite	299920 11
Per Ø foro godrone d_2	8 mm
Per larghezza godrone b	4 mm
Campo di impiego	3 - 50 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RAA 1xBL30°
Per il profilo zigrinato	RAA 1xBR30°
Per il profilo zigrinato	RBR45° 1xBL15°
Per il profilo zigrinato	RBL45° 1xBR15°

Scheda tecnica

Per il profilo zigrinato	RBR30° 1×AA
Per il profilo zigrinato	RBL30° 1×AA
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni