



Supporto per punte per lucidatura diamantate Testina destra orientabile, Dimensione codolo: 10-16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	291406 10-16
GTIN	4030741903151
Classe articolo	29M

Descrizione

Esecuzione:

Testa dell'utensile orientabile (range di regolazione $\pm 90^\circ$).

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Uso:

Per la lavorazione di materiali fino a 65 HRC. Ideale per la lavorazione delle superfici di profili complessi e continui.

Per la lucidatura di **profili non interrotti** (convessi, concavi, cilindrici, conici) e superfici piane. Utile anche per applicazioni fino allo spigolo.

Fornitura:

Dimensione codolo 10 incluso adattatore per codoli $12 \text{ mm} \times 12 \text{ mm}$ e $16 \text{ mm} \times 16 \text{ mm}$.

Attenzione:

Le punte per lucidatura diamantate devono essere ordinate separatamente!

Nota:

Per istruzioni dettagliate sull'uso, consultare il manuale di istruzioni in dotazione.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Dimensione codolo	10-16 mm
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio