



### Utensile porta rullo Testa orientabile, sinistra, Dimensione codolo: 10-16



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	291417 10-16
GTIN	
Classe articolo	29M

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Testa dell'utensile orientabile (range di regolazione  $\pm 90^\circ$ ).

**Vantaggi:**

Qualità delle superfici possibile fino a Rz 2  $\mu\text{m}$ .

**Uso:**

Per la lavorazione di materiali fino a 45 HRC. Ideale per la lavorazione delle superfici di profili complessi e continui.

Per la rullatura di **profili non interrotti** (convessi, concavi, cilindrici e conici) e superfici piane. Utile anche per applicazioni fino allo spigolo.

**Fornitura:**

Dimensione codolo 10 incluso adattatore per codoli 12 mm  $\times$  12 mm e 16 mm  $\times$  16 mm.

**Attenzione:**

I rulli trasportatori devono essere ordinati separatamente!

**Nota:**

Per istruzioni dettagliate sull'uso, consultare il manuale di istruzioni in dotazione.

Controllare possibili ingombri bordi (dimensione x del rullo = 2,5 mm).

#### Descrizione tecnica

Attributo del nome del prodotto	sinistra
---------------------------------	----------

## Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Utensile a rullo liscio