

Garant

Contropunta rotante con indicazione della pressione e cuspide prolungata, Cono Morse: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	321780 5
GTIN	4069515008419
Classe articolo	31Z

Descrizione

Esecuzione:

- La pressione da impostare (forza di serraggio) può essere letta direttamente dal livello in kN sul manometro.
- Struttura corta e robusta con asse a guida lunga. Utensile temprato e rettificato.
- Cuscinetti di precisione per carichi assiali elevati e un'elevata precisione di concentricità radiale.
- Guarnizione speciale di protezione contro sporco e liquido lubrorefrigerante, esente da manutenzione.
- Compensazione assiale mediante gruppo di molle.

Con punta prolungata, angolo di affilatura 60° / 30°.

Uso:

Ovunque sia necessario **mantenere la pressione di serraggio entro certi limiti** in modo da non deformare il pezzo o per serrare in modo sicuro con una pressione sufficiente.

- **Come contropunta per i mandrini trascinatori n. art. 327400 – 327403, 327455 - 327465, poiché i trascinatori devono essere di volta in volta aggraffati al pezzo da lavorare.**
- **Per pezzi che si dilatano notevolmente a causa dell'elevato calore dell'asportazione di truciolo.**
- **Per il serraggio di pezzi lunghi e sottili onde evitarne la flessione.**
- **Per il serraggio di pezzi pesanti, per i quali sia necessario controllare la pressione di serraggio.**

Descrizione tecnica

Ø Alloggiamento D	92 mm
-------------------	-------

Scheda tecnica

Per peso del pezzo	1200 kg
Ø Punta massimo 30° A	50 mm
Lunghezza utile B	178 mm
Errore massimo di rotazione concentrica	0,01 mm
Lunghezza punta C	77 mm
Cono Morse	MK5
Forza di serraggio assiale massima	1650 daN
Ø Punta massimo 60° A	20 mm
Escursione elastica	2,8 mm
Tipo di prodotto	Punta di centraggio