


DNMG 150612, Tipo: CA510

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250798 CA510
GTIN	4960664698301
Classe articolo	25E

Descrizione

DNMG 150612 CA510 Tipo: CA510
 Rompitrucioli: PS
 Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 450 m/min
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	1,2 mm
Rompitrucioli	PS
Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura