



Utensile per sgrossatura KOMET® Forma g, Modello: B00



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240074 B00
GTIN	4047109016378
Classe articolo	24H

Descrizione

Esecuzione:

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato.**

Materiale da taglio:

HSS/Co10 – per materiali di difficile lavorazione.

Nota:

Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.

Materiale da taglio: HSS Co 10

Profondità di foratura: 10 mm

Per fori a partire da \varnothing : 2,5 mm

Lunghezza complessiva: 50 mm

\varnothing gambo: 8 mm

Descrizione tecnica

Profondità di foratura	10 mm
Lunghezza complessiva	50 mm
Per fori a partire da \varnothing	2,5 mm
Modello	B00
\varnothing Gambo	8 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

