

Garant
VN. G 160408, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251804 HB7415
GTIN	4045197665072
Classe articolo	21G

Descrizione

VN. G 160408 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucoli: TIM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucoli	TIM
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	S
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 70 m/min
Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura