

**Garant**
**Portainseri eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/06 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251904 20/06
GTIN	4045197651105
Classe articolo	21U

## Descrizione

### Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PWLNR/L 2020X06

Inserto adatto: WN.. 0604..

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 25 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 30 mm

Lunghezza complessiva L: 89 mm

Sottopiacchetta: 259031 9

## Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	259031 9
Vite per leva	259018 4
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Dim. codolo	20 mm
Leva	259015 6

Codice ISO portautensile	PWLNRL/L 2020X06
Inserto adatto	WN.. 0604..
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Spina elastica	259046 2
Misura inserto	6 mm
Lunghezza complessiva L	89 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Leva Modello 6	259015 6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite della leva Modello 4	259018 4
Spina elastica Modello 2	259046 2
Sottopiacchetta Modello 9	259031 9
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5