

Garant**CC. T 09T308, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260152 HB7020
GTIN	4045197698865
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T308 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Rompitrucioli	SM
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura