



Trapano lungo standard per foratura a flusso (con colletto) inox, Filettatura: M6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080756 M6
GTIN	4069515008884
Classe articolo	BAW

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.

Trapano standard per foratura a flusso (con colletto) per l'utilizzo in materiali inossidabili. Standard o lungo; con o senza colletto.

Uso:

Specifico per acciai inossidabili.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.

Chiave di serraggio ER n. art. 309680.

Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

Descrizione tecnica

Spessore del materiale	0,7 - 3 mm
Potenza raccomandata	1,3 kW

Scheda tecnica

Velocità consigliata	2500 min ⁻¹
Ø Gambo	8 mm
Ø Preforo	5,4 mm
Tipo di prodotto	Flow Drills