



## utensile portagodroni a formare lavorazione cilindrica universale, Dimensione codolo: 12mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 290015 12     |
| GTIN            | 4030741948565 |
| Classe articolo | 29H           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.  
Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.  
Modello per torni automatici a fantina mobile.

#### Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

- La pressione minima riduce il carico sul pezzo e sulla macchina.
- Mandrino sincronizzato per la regolazione facile di portagodroni e altezza punte.

### Descrizione tecnica

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Per larghezza godrone b           | 4 mm                  |
| Campo di impiego                  | 0 - 12,5 mm           |
| Per Ø godrone d <sub>1</sub>      | 10 mm                 |
| Spina di scorrimento              | 299910 6              |
| Per Ø foro godrone d <sub>2</sub> | 4 mm                  |
| Direzione di taglio               | a sinistra e a destra |
| Per il profilo zigrinato          | RGE45° BL/BR45°       |
| Per il profilo zigrinato          | RBL 2×BR              |
| Per il profilo zigrinato          | RAA 2×AA              |

## Scheda tecnica

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Per il profilo zigrinato | RBL 1×BR              |
| Per il profilo zigrinato | RBR 2×BL              |
| Tipo di prodotto         | Utensile portagodroni |