



utensile portagodroni a formare lavorazione cilindrica universale, Dimensione codolo: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290015 16
GTIN	
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.
Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.
Modello per torni automatici a fantina mobile.

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

- La pressione minima riduce il carico sul pezzo e sulla macchina.
- Mandrino sincronizzato per la regolazione facile di portagodroni e altezza punte.

Descrizione tecnica

Per larghezza godrone b	4 mm
Per Ø foro godrone d ₂	4 mm
Per Ø godrone d ₁	10 mm
Spina di scorrimento	299910 6
Campo di impiego	0 - 12,5 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR45°
Per il profilo zigrinato	RBL 2×BR
Per il profilo zigrinato	RAA 2×AA

Scheda tecnica

Per il profilo zigrinato	RBL 1×BR
Per il profilo zigrinato	RBR 2×BL
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni