

**VNMG 160404, Tipo: CA4515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251822 CA4515
GTIN	4960664600373
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	K
Rompitrucioli	STD
Avanzamento f	0,05 - 0,7 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,75 - 3 mm
Tipo	CA4515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura