


**VNMG 160412, Tipo: CA6525**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251826 CA6525
GTIN	4960664472178
Classe articolo	25E

**Descrizione**

VNMG 160412 CA6525 Tipo: CA6525  
 Rompitrucioli: MS  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,75 - 2,5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 220 m/min

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Rompitrucioli	MS
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	1,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento $f$	0,1 - 0,35 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,75 - 2,5 mm

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura