

Garant

Magnete di sollevamento LM, Carico massimo (piano): 325kg



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	382030 325
GTIN	4069515009065
Classe articolo	32D

Descrizione

Esecuzione:

- **Magneti ad azionamento manuale per un uso personalizzato. Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio ad alte prestazioni.**
- **Prestazioni ottimali anche con grandi trasferi, nessun campo di dispersione.**
- **La forza di strappo certificata e testata individualmente garantisce una sicurezza 3 volte superiore per l'utilizzatore (vedere l'attestato di conformità).**
- **Magnete di sollevamento interamente incapsulato, compatto e leggero con bloccaggio di sicurezza.**
- **Struttura robusta, facilità di attivazione e disattivazione.**
- **Superficie di tenuta del magnete con 2 poli longitudinali.**
- **Leva facile da azionare con blocco di sicurezza.**
- **Lavorazione di alta qualità dal design GARANT senza tempo, abbinata a requisiti di utilizzo e sicurezza ben ponderati.**

Descrizione:

I magneti di sollevamento sono la soluzione ideale per la movimentazione sicura ed efficiente di materiali ferromagnetici. Nell'ambito della produzione, in magazzino o in cantiere, questi potenti utensili offrono massime prestazioni e facilità d'uso.

Vantaggi:

- **Capacità di sollevamento impressionanti, fino a diversi chilogrammi a seconda del modello.**
- **Con robusto sistema di magneti e un blocco di sicurezza che impedisce l'allentamento accidentale.**
- **Nessuna necessità di alimentazione esterna per i magneti permanenti: ideale per le applicazioni mobili.**
- **Struttura compatta per un facile utilizzo e stoccaggio.**

Uso:

- **Carico e scarico di attrezzatura o componenti da lavorare su macchine utensili**
- **Sollevamento e trasporto in sicurezza di materiali piatti o rotondi fino a 1300 kg.**
- **Per pezzi in ghisa o acciaio, lastre, barre o tubi.**
- **Impiego in magazzini, fonderie / acciaierie, stoccaggio di acciaio, settore produzione e realizzazione utensili.**

Nota:

Traferro di < 0,1 mm per acciaio! Attivazione del magnete di sollevamento solo su superfici ferromagnetiche! Le geometrie dell'utensile da sollevare devono essere adattate sulla base del sistema di sicurezza. Attestato di conformità delle forze di strappo su richiesta. Ispezione annuale prevista dalla legge in conformità alla norma DIN EN 13155. Modulo di restituzione disponibile nell'eShop.

Descrizione tecnica

Lunghezza massima	2500 mm
Dimensione A	154 mm
Dimensione D	99 mm
Spessore parete minimo piatto	4 mm
Ø Massimo tondo	200 mm
Peso	9,2 kg
Dimensione B	178 mm
Carico massimo circolare	160 kg
Carico massimo piatto	325 kg
Dimensione F	228 mm
Dimensione C	99,3 mm
Dimensione G	50 mm
Spessore parete minimo circolare	60 mm
Dimensione E	81 mm

Scheda tecnica

Larghezza massima in piano

1000 mm

Tipo di prodotto

Magnete di sollevamento