


**CCMT 060204, Tipo: CA525**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260192 CA525
GTIN	4960664678990
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CC. T 060204 CA525 Tipo: CA525  
 Rompitrucioli: GK  
 Tolleranza: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 330 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 330 m/min
Impiego principale	P
Rompitrucioli	GK
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm

Tipo	CA525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura