

**Inserto per tornitura CC.T 060204, per lavorazione media****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260192 CA4515
GTIN	4960664610617
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	K
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Rompi-trucioli	GK
Tipo	CA4515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza

M

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura