

**Garant**
**Portainseriti eco, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/06 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251905 16/06
GTIN	4045197651150
Classe articolo	21U

## Descrizione

### Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PWLNR/L 1620X06

Inserto adatto: WN.. 0604..

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 25 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 30 mm

Lunghezza complessiva L: 77 mm

Sottoplacchetta: 259031 9

## Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Inserto adatto	WN.. 0604..
Codice ISO portautensile	PWLNR/L 1620X06
Vite per leva	259018 4

Misura inserto	6 mm
Dim. codolo	16 mm
Leva	259015 6
Spina elastica	259046 2
Sottopiacchetta	259031 9
Lunghezza complessiva L	77 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Leva Modello 6	259015 6
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Sottopiacchetta Modello 9	259031 9
Vite della leva Modello 4	259018 4
Spina elastica Modello 2	259046 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500