

Garant
Portainseriti eco, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/06 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251905 20/06
GTIN	4045197651167
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PWLNR/L 2020X06

Inserto adatto: WN.. 0604..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 30 mm

Lunghezza complessiva L: 89 mm

Sottoplacchetta: 259031 9

Descrizione tecnica

Inserto adatto	WN.. 0604..
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Misura inserto	6 mm
Dim. codolo	20 mm

Codice ISO portautensile	PWLNRL/L 2020X06
Vite per leva	259018 4
Spina elastica	259046 2
Leva	259015 6
Sottopiacchetta	259031 9
Lunghezza complessiva L	89 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva Modello 6	259015 6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Spina elastica Modello 2	259046 2
Vite della leva Modello 4	259018 4
Sottopiacchetta Modello 9	259031 9
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5