


**KNUX 160410R Set di 10 pezzi, Tipo: HBX020**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251096 HBX020
GTIN	4045197664075
Classe articolo	22D

**Descrizione**

KNUX 160410R Set di 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PG

Formatruciolo: 3,2 mm

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 6 mm

Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 300 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	1 - 6 mm
Raggio di curvatura	1 mm
Formatruciolo	3,2 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PG
Avanzamento $f$	0,2 - 0,7 mm/gir,
Tipo	HBX020
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 300 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160410R
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura