

**Garant**
**Portainseriti eco, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/06 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251905 25/06
GTIN	4045197651174
Classe articolo	21U

## Descrizione

### Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PWLNR/L 2525X06

Inserto adatto: WN.. 0604..

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 32 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 30 mm

Lunghezza complessiva L: 101,5 mm

Sottoplacchetta: 259031 9

## Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Misura inserto	6 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Inserto adatto	WN.. 0604..
Dim. codolo	25 mm

Spina elastica	259046 2
Leva	259015 6
Sottoplacchetta	259031 9
Codice ISO portautensile	PWLNLR/L 2525X06
Vite per leva	259018 4
Lunghezza complessiva L	101,5 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Vite della leva Modello 4	259018 4
Spina elastica Modello 2	259046 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Leva Modello 6	259015 6
Sottoplacchetta Modello 9	259031 9