

Garant
Portainseriti eco, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/08 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251905 16/08
GTIN	4045197651181
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PWLNR/L 1620X08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale L_4 : 25 mm

Lunghezza della testina L_1 : 34 mm

Lunghezza complessiva L: 81 mm

Sottoplacchetta: 259031 19

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	PWLNR/L 1620X08
Inserto adatto	WN.. 0804..
Ampiezza funzionale L_4	25 mm
Spina elastica	259046 1
Leva	259015 3

Dim. codolo	16 mm
Vite per leva	259018 3
Misura inserto	8 mm
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Sottoplacchetta	259031 19
Lunghezza complessiva L	81 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite della leva Modello 3	259018 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Leva Modello 3	259015 3
Sottoplacchetta Modello 19	259031 19
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Spina elastica Modello 1	259046 1